

**Garant****Punta da centro per macchine CN, 90°, Ø D<sub>s</sub>: 10mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231500 10
GTIN	4045197220455
Classe articolo	21Y

**Descrizione**

**Esecuzione:**  
**Con codolo cilindrico.**

**Descrizione tecnica**

Tipo inserti	10G
Tipo inserti	10
Codice ISO Inserto	SOGT 0802
Ø Codolo D <sub>s</sub>	10 mm
Ø max. foratura d <sub>1</sub>	10 mm
Lunghezza complessiva L <sub>compl.</sub>	90 mm
Vite inserto	231540 TX8 (2,0 Nm)
Profondità di foratura massima l <sub>1</sub>	4 mm
Numero taglienti Z	1
Codolo	DIN 1835 B
Punta da centro adatta per le forme di inserti	90
Punta da centro adatta per le forme di inserti	Raggio
Attributo del nome del prodotto	90°
Passaggio interno per LR	no
Angolo di affilatura	90 grado

Tipo di prodotto

Punta a inserti

## Accessori

Vite di serraggio con impronta Torx® Trasmissione TX8

231540 TX8

Lama da 8 mm, con magnetecon attacco portabit da 1/4 pollici Lunghezza complessiva 50 mm

659874 50

Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8

674248 TX8

Giraviti dinamometricocon scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm

659957 500