


**Garant**

**Frese a disco / per troncatura con codolo cilindrico Acciaio Larghezza ap = 1,5 mm, Ø D / Numero taglienti Z: 50/4mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218410 50/4
GTIN	4045197533395
Classe articolo	21P

**Descrizione****Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

**Uso Testo pubblicitario:**

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Numero d'ordine: da 218440 a 218444 (vedere catalogo generale)

**Attenzione:**

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

**Nota:**

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

**Descrizione tecnica**

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	50 mm
Ø Codolo D <sub>s</sub> h <sub>6</sub>	25 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per $a_p$ 1,5 mm	94,9 mm
Inserto adatto	XC.. 1113
Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per $a_p$ 2,2 mm	95,5 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Ø Collare $d_1$	24,5 mm
Lunghezza collare $L_1$	36 mm
Numero taglienti Z	4
Larghezza $a_p$	1,5 mm
Esecuzione del codolo	Codolo cilindrico
Materiale da taglio	Acciaio
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a disco