

**Garant**
**Fresa per cave a T, codolo Weldon, Ø D / Zeff: 40/2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218300 40/2
GTIN	4045197608093
Classe articolo	210

**Descrizione**
**Esecuzione:**

Frese a codolo con superficie di serraggio e passaggio interno lubrorefrigerante. Trattamento anticorrosione della superficie.

**Uso:**

Per eseguire cave a T a norma DIN 650.

**Nota:**

Lavorare preferibilmente con passaggio interno lubrorefrigerante per assicurare un'evacuazione dei trucioli ottimale. Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

**Descrizione tecnica**

Larghezza scanalatura $a_p$	17 mm
Ø Tagliente $D_c$	40 mm
Ø Codolo $D_s$ h6	25 mm
Sporgenza totale $L_1$	50 mm
Inserto adatto	SP.T 09T308
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	108 mm
Set di viti per inserti	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Ø Collare $d_1$	21 mm
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	2

Angolazione dello smusso angolare	90 grado
Numero di inserti	4
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Frese per scanalature

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm	211750 3,0
Set di viti per inserti 10 pz.	219841
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP