

HOLEX**Goniometro con riga regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi:
100X150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453401 100X150
GTIN	4067263062110
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.

Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.

Scala cromata opaca. Con dado di serraggio.

Descrizione tecnica

Ø Goniometro	100 mm
Limite di errore	±30 minuto d'angolo
Lunghezze dei fianchi	150 mm
Risoluzione	1 grado
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3

Tipo di prodotto

Goniometro

ServiziRapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli
Modello GRAD

025810 GRAD