

HOLEX**Goniometro con riga regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi:
150X300mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	453401 150X300
GTIN	4067263062127
Classe articolo	42F

Descrizione**Esecuzione:**

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.

Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.

Scala cromata opaca. Con dado di serraggio.

Descrizione tecnica

Limite di errore	±30 minuto d'angolo
Risoluzione	1 grado
Lunghezze dei fianchi	300 mm
Ø Goniometro	150 mm
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Astuccio
Taratura	F3

Tipo di prodotto

Goniometro

ServiziRapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli
Modello GRAD

025810 GRAD