



## Goniometro con riga regolabile, Ø Goniometro × Lunghezze dei fianchi: 200X400mm



### Dati di ordinazione

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 453401 200X400 |
| GTIN            | 4067263062134  |
| Classe articolo | 42F            |

### Descrizione

#### Esecuzione:

Con riga regolabile in lunghezza; estremità della riga smussata a 45°.

Goniometro aperto con graduazione 10 - 170°; lettura 1°.

**Scala cromata opaca.** Con dado di serraggio.

### Descrizione tecnica

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Lunghezze dei fianchi | 400 mm               |
| Limite di errore      | ±30 minuto d'angolo  |
| Risoluzione           | 1 grado              |
| Ø Goniometro          | 200 mm               |
| Norma                 | Norma interna        |
| Metrologia            | analogico            |
| Materiale             | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti    | temperate            |
| Imballaggio           | Astuccio             |
| Taratura              | F3                   |

Tipo di prodotto

Goniometro

**Servizi**Rapporto di taratura Goniometri / Misuratori d'angoli  
Modello GRAD

025810 GRAD