

Garant**APMT 100305 TR, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2129 UNI
GTIN	4067263078838
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Inserto con geometria altamente positiva e profilo elicoidale del tagliente.

Per:

HOLEX GG2123, GG2124 nonché frese per spallamenti a 90° di GARANT e HOLEX n. art. 215800 – 215870.

Contenuto:

50 × 215880 UNI

Nota:

Valori indicativi di lavoro

Per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max.} = 4,8$ mm.

Descrizione tecnica

Codice ISO Inserto	APMT 100305 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Spessore inserti	3,55 mm
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	250 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	240 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	125 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	limitatamente adatta	160 m/min	M
GG(G)	idonea	220 m/min	K
Uni	idonea		
Olio	idonea		
a umido max.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		

Accessori

APMT 100305 TR Modello UNI

215880 UNI