

**Garant****XNEX 080608, HB7525, Modello: ST900**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Classe articolo	GGN

## Descrizione

**Esecuzione:**

I 6 taglienti assicurano un'elevata redditività grazie al prezzo ridotto di ciascun tagliente.

**Per:**

Frese per spallamenti a 90° di GARANT n. art. 215101 e frese per spallamenti a 90° di HOLEX n. art. 215102.

**Contenuto:**

50 × 215185 ST900

**Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3\text{mm}$ .

## Descrizione tecnica

Contenuto	50
Avanzamento $f_z$ per dente	0,18 mm
Codice ISO Inserto	XNEX 080608
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Profondità di taglio massima $a_{p\text{max}}$	4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti	6

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	335 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	300 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	280 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatta		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

**Accessori**

XNEX 080608 Modello ST900

215185 ST900