

Garant

**Frese a disco / per troncatura a manicotto HSS Larghezza ap = 2,2 mm, Ø D /
Numero taglienti Z: 100/8mm**

**Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218424 100/8 |
| GTIN | 4045197533890 |
| Classe articolo | 21P |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.**

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Uso Testo pubblicitario:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Numero d'ordine: da 218440 a 218444 (vedere catalogo generale)

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Ø Foro di attacco | 27 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per a_p 3,1 mm | 52,8 mm |
| Insero adatto | XC.. 1119 |
| Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$ | 26 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per a_p 2,2 mm | 52 mm |
| Ø Collare d_1 | 48 mm |
| Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per a_p 1,5 mm | 51,4 mm |
| Ø Tagliente D_c | 100 mm |
| Ø Portautensili base d_2 | 48 mm |
| Numero taglienti Z | 8 |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Materiale da taglio | HSS |
| Passaggio interno per LR | no |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |