


Garant

**Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master Steel HPC, TiAlN,
Ø e8 DC: 2mm**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2297 2
GTIN	4067263091813
Classe articolo	GGN

Descrizione**Esecuzione:**

Tagliante extra corto garantisce la massima stabilità. **Lunghezza codolo a norma DIN.** Grazie a queste caratteristiche, viene garantita una durata dell'utensile sensibilmente maggiore.

Risparmiate i costi di riaffilatura: conviene utilizzare le micro-frese in HMI fino al limite di usura, piuttosto che riaffilarle.

Come n. art. 202297.

Descrizione tecnica

Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,03 mm
Tolleranza Ø nominale	e8
Ø Tagliante D _c	2 mm
Avanzamento f _z per contornatura in acciaio < 900 N/mm ²	0,012 mm
Contenuto	5
Angolo dell'elica	45 grado
Lunghezza complessiva L	50 mm

Ø Codolo D_s	6 mm
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliquo e verticale
Numero denti Z	3
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Forma del codolo	HB
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Lunghezza taglienti L_c	4 mm
Avanzamento f_z per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm ²	0,01 mm
Serie	MasterSteel
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	VHM
Norma	Norma interna
Modello	N
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,5×D per contornatura
Larghezza di fresatura a_e per operazioni di fresatura	0,3×D per contornatura
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	verde
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatta	290 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatta	240 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	100 m/min	P

Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	70 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	idonea	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	limitatamente adatta	40 m/min	S
GG(G)	idonea	85 m/min	K
Uni	idonea		
a umido max.	idonea		
a umido min.	limitatamente adatta		
a secco	idonea		
Aria	idonea		

Accessori

Minifresa per sgrossatura e finitura in HMI GARANT Master SteelHPC Ø e8 DC 2 mm

202295 2