



**Inserto di troncatura neutro, HBX25, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi:
2,2/30**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2715 2,2/30
GTIN	4067263096702
Classe articolo	GGN

Descrizione

Per:

Lama di troncatura n. art. 273000.

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,2 mm
Numero pezzi	30
Contenuto	273010 2,2
Tolleranza larghezza gola w	±0,1 mm
Avanzamento f	0,07 mm/gir,
Tipo	HBX25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	100 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	90 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	80 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	60 m/min	M
GG(G)	idonea	80 m/min	K
continuo	idonea		
a secco	idonea		

Accessori

Inserto di troncatura neutro Larghezza gola w 2,2 mm

273010 2,2