

**Inserti per troncatura, foratura e tornitura neutro, HBG25, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 3/30****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2720 3/30
GTIN	4067263096740
Classe articolo	GGN

**Descrizione****Esecuzione:**

Utensili per troncatura n. art. 278005; 278015 – 278056.

**Descrizione tecnica**

Raggio di curvatura R	0,3 mm
Numero pezzi	30
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,04$ mm
Contenuto	278029 3
Avanzamento f	0,07 - 0,2 mm/gir,
Tipo	HBG25
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	150 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	120 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	80 m/min	M
GG(G)	idonea	140 m/min	K
Uni	idonea		
continuo	idonea		
irregolare	limitatamente adatta		
a umido max.	idonea		

**Accessori**

Inserto per troncatura neutro Larghezza gola w 3 mm

278029 3