

Garant

Inserti di troncatura e scanalatura, HB7020, Larghezza gola w (mm) / Numero pezzi: 2,5/30

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2734 2,5/30
GTIN	4067263097167
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura R	0,2 mm
Contenuto	273700 2,5
Avanzamento f	0,06 - 0,17 mm/gir,
Numero pezzi	30
Tolleranza larghezza gola w	±0,03 mm
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 500 N/mm ²	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

Accessori

Inserto per troncatura Larghezza gola w 2,5 mm

273700 2,5