

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media CCGT, HU7310, Dim. / numero di pezzi: 09T304/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2668 09T304/50
GTIN	4067263097501
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Profondità di taglio a_p	0,25 - 3,25 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Contenuto	260150 HU7310
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

CC. T 09T304 Tipo HU7310

260150 HU7310