

**Garant****Inserto per tornitura lavorazione media, HB7020, Larghezza gola w (mm) /  
Numero pezzi: 2/50**

### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2740 2/50
GTIN	4067263097471
Classe articolo	GGN

### Descrizione tecnica

Contenuto	273725 2
Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Numero pezzi	50
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,1 mm
Raggio di curvatura R	0,2 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,15 mm/gir,
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

### Dati utente

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Inserto per tornitura lavorazione media Larghezza gola w 2 mm

273725 2