

**Garant**

**Inserto per tornitura Raggio completo, HB7020, Larghezza gola w (mm) /  
Numero pezzi: 2/30**

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	GG2746 2/30
GTIN	4067263097662
Classe articolo	GGN

**Descrizione tecnica**

Tolleranza larghezza gola w	$\pm 0,03$ mm
Avanzamento f	0,06 - 0,14 mm/gir,
Profondità di taglio a <sub>p</sub>	0,1 - 0,6 mm
Contenuto	273735 2
Numero pezzi	30
Tipo	HB7020
Impiego principale	P
Impiego secondario	M
Tipo di prodotto	Inserto per troncatura

**Dati utente**

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
--	----------	----------------	------------

Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idonea	220 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idonea	180 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	170 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatta	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idonea	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idonea	60 m/min	S
GG(G)	idonea	200 m/min	K
CuZn	idonea	250 m/min	N
Uni	idonea		
continuo	idonea		
a umido max.	idonea		
a secco	limitatamente adatta		

## Accessori

Inserto per tornitura Raggio completo Larghezza gola w 2 mm

273735 2