

Garant**Inserti di tornitura per lavorazione media SCGT, HU7310, Dim. / Numero di pezzi: 120408/50**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2676 120408/50
GTIN	4067263098225
Classe articolo	GGN

Descrizione tecnica

Contenuto	260766 HU7310
Profondità di taglio a_p	0,55 - 4,25 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	350 - 600 mm/min
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Numero pezzi	50
Codice ISO Inserto	SCGT120408
Tipo	HU7310
Rompitrucioli	AM
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura

Accessori

SC.T 120408 Tipo HU7310

260766 HU7310