

Garant

Frese a disco / per troncatura con codolo cilindrico HSS Larghezza $a_p = 1,5$ mm, $\varnothing D$ / Numero taglienti Z: 50/4mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	218408 50/4
GTIN	4045197533364
Classe articolo	21P

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature.**

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Uso Testo pubblicitario:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Numero d'ordine: da 218440 a 218444 (vedere catalogo generale)

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a $\varnothing D = 200$ mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Descrizione tecnica

\varnothing Tagliente D_c	50 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$ per $a_p 1,5$ mm	94,9 mm

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$ per a_p 2,2 mm	95,5 mm
Lunghezza collare L_1	36 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Ø Collare d_1	24,5 mm
Profondità di taglio massima $a_{e \text{ max}}$	12,75 mm
Insero adatto	XC.. 1113
Numero taglienti Z	4
Larghezza a_p	1,5 mm
Esecuzione del codolo	Codolo cilindrico
Materiale da taglio	HSS
Passaggio interno per LR	no
Tipo di prodotto	Frese a disco