

**Garant****Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm, Numero di calibri a corsoio: 10**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	410102 10
GTIN	4067263100058
Classe articolo	40Z

## Descrizione

**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.

Superfici di contatto finemente lappate. Scala ribassata colorata per una migliore lettura.

**Fornitura:**

**10x calibri a corsoio** n. art. 410100 Dim. 150.

**Accessori speciali:**

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

## Descrizione tecnica

Risoluzione	1/20 mm
Asta di profondità	sì
Lunghezza dei becchi	40 mm
Risoluzione	1/128 pollici

Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Taratura	A1
Risoluzione	mm/pollici
Scostamento di misura E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Risoluzione	0,05 mm
Imballaggio	astuccio
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tabella filetti	Tabella calibri a corsoio
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 10X200 mm	021000 10X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 10X200 mm	021010 10X200

## Accessori

Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio	412500
Tabella per calibro a corsoio	412180