

Garant**Set di calibri a corsoio, campo di misura 150 mm Nonio 1/50, Numero di calibri a corsoio: 3****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 410107 3 |
| GTIN | 4067263100027 |
| Classe articolo | 40Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Elementi di lettura in esecuzione cromata opaca antiriflesso.

Graduazione fine e ad alto contrasto.

Vite di bloccaggio superiore.

Corsoio ergonomico ottimizzato. Scala ribassata colorata per una lettura senza errori.

Superfici di contatto finemente lappate.

Fornitura:

3 x calibri a corsoio n. art. 410105 Dim. 150.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------|---------------|
| Risoluzione | 0,02 mm |
| Risoluzione | 1/128 pollici |
| Intervallo di misurazione | 0 - 150 mm |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm |
| Imballaggio | astuccio |

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Norma | ISO 13385 |
| Risoluzione | 1/50 mm |
| Asta di profondità | Ø 1,6 |
| Asta di profondità | sì |
| Taratura | A1 |
| Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm |
| Risoluzione | mm/pollici |
| Fissaggio | Vite di bloccaggio superiore |
| Metrologia | analogico |
| Materiale | Acciaio legato, INOX |
| Tutti i componenti | temperate |
| Tabella filetti | Tabella calibri a corsoio |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |

Servizi

| | |
|---|--------------|
| Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm | 021000 3X200 |
| Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm | 021010 3X200 |

Accessori

| | |
|--|--------|
| Astuccio in skay per calibro a corsoio con nonio | 412500 |
|--|--------|