

Garant

Set di calibri a corsoio digitali, con asta di profondità angolare, campo di misura 150 mm IP54 con uscita dati, Numero di calibri a corsoio: 3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	412681 3
GTIN	4067263100201
Classe articolo	41A

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale IP54 con uscita dati. **Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm.** Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 20 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Con preset (preimpostazione della misura). **Alloggiamento ergonomico con componenti in Haptoprene® per una comoda impugnatura.** Le superfici di contatto sono finemente lappate.

Vantaggi:

- **Alloggiamento ergonomico con componenti in Santoprene® per una comoda impugnatura.**
- **Lunga durata della batteria.**
- **Display LCD nitido e di grandi dimensioni con altezza cifre 11,5 mm.**
- **Design nuovo e moderno.**

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro l'accumulo di polvere all'interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. **3x calibri a corsoio** n. art. 412680 Dim. 150.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948, interfaccia tastiera n. art. 498963

Ricambi:

Cappuccio di protezione dell'uscita dati n. art. 412237 Dim. D, supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

Descrizione tecnica

Risoluzione	mm / pollici
Numero di batterie contenute	3
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,02$ mm
Grado di protezione IP	IP 54
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,3
Lettura	0,01 mm
Lettura	0,0005 pollici
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Taratura	A1
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Lunghezza dei becchi	40 mm
Interfaccia	Interfaccia RS232C
Interfaccia	Porta USB
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 3X200 mm	021000 3X200
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 3X200 mm	021010 3X200

Accessori

Batteria /batteria speciale Tipo di batteria CR2032	081560 CR2032
Vite per base per asta di profondità	412236
Cavo di collegamento Modello USB2	498948 USB2
Cavo di collegamento Modello R2	498948 R2
Interfaccia per tastieraUSB Modello G2	498963 G2
Copertura per calibri a corsoio Tipo D	412237 D
Copertura per calibri a corsoio Tipo B	412237 B