

# Yale

**Cilindri universali YS, Forza di compressione / corsa (t / mm): 10/50**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	086060 10/50
GTIN	4025092150064
Classe articolo	08Y

## Descrizione

### Esecuzione:

Tutti i componenti corrispondono alla **serie standard metrica**, cosa che facilita notevolmente i lavori di montaggio e di assistenza così come l'approvvigionamento di ricambi. **100% di compatibilità** con tutti i sistemi idraulici comuni sul mercato a 700 bar.

I cilindri universali si contraddistinguono per l'**ottima affidabilità con carico laterale**.

Dispongono di molla di ritorno e di un collegamento a vite con giunto ad attacco rapido.

### Uso:

Per tutti i lavori sotto pressione che richiedono elevata forza e dimensioni ridotte. Ideale per l'impiego in dispositivo e presse grazie alla filettatura di fissaggio metrica di serie. **Utilizzabili in tutte le posizioni.**

### Fornitura:

Incluso raccordo pressione NPT da 3/8. Il materiale è fornito pronto per il montaggio: con manicotti di accoppiamento, tasselli di spinta in acciaio temprato (punzoni) e filettature di fissaggio **senza** cavi di allacciamento e adattatori.

### Nota:

**I sistemi chiusi vengono premontati, riempiti e sfiatati in fabbrica.**

Pompa idraulica manuale vedi n. art. 086050, tubo flessibile idraulico n. art. 086081, manometro n. art. 086087.

## Descrizione tecnica

Peso	2,1 kg
Ø Esterno cilindro	57 mm
Forza di pressione massima	100 kN
Altezza della corsa	50 mm
Quantità di olio	73 ml
Lunghezza rientrato	125 mm
Tipo di prodotto	Cilindro idraulico

## Accessori

Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 1 m	086081 1
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 6 m	086081 6
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 3 m	086081 3
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/0,7 l	086050 2/0,7
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/2 l	086050 2/2
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 2/4 l	086050 2/4
Pompa idraulica manuale HPS Numero stadi / Volume tanica 1/0,7 l	086050 1/0,7
Tubo flessibile idraulico HHC con montaggio / riempimento in fabbrica Lunghezza 2 m	086081 2