

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930605 1000/7A
GTIN	4067263100669
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 30×24G, completo di cassetti 26×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza	1000 mm
Larghezza	750 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no

Altezza utile per cassette	900 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×20
Cassette larghezza utile in G	26
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di porte	0
Numero di ripiani estraibili	0
Cassette profondità utile in G	20
Peso	125 kg
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile	900 mm
Numero dei cassette	7
Profondità	600 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26×20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili