

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/7**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930505 900/7
GTIN	4067263100621
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo per cassetti 24×24G, completo di cassetti 20×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
Altezza utile per cassetti	800 mm
Profondità	600 mm
Numero di porte	0

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Peso	105 kg
Larghezza	600 mm
Altezza	900 mm
Profondità utile cassette	500 mm
Altezza utile	800 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Numero dei cassette	7
Larghezza utile cassette	500 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Cassetti larghezza utile in G	20
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili