

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930705 800/7A
GTIN	4067263100676
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassetti	700 mm
Numero dei cassetti	7
Numero di porte	0
Cassetti profondità utile in G	20
Larghezza utile cassetti	900 mm

Cassetti larghezza utile in G	36
Numero di ripiani estraibili	0
Profondità utile cassetti	500 mm
Superficie utile dei cassetti in G	36×20
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Larghezza	1000 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	600 mm
Altezza	800 mm
Altezza utile	700 mm
Peso	149 kg
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili