

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930715 800/7A
GTIN	4067263100737
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×24G, completo di cassetti 36×20G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto da **75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero dei cassetti	7
Numero di porte	0
Larghezza	1000 mm
Numero di ripiani estraibili	0

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	800 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Peso	149 kg
Profondità	600 mm
Cassetti profondità utile in G	20
Altezza utile	700 mm
Altezza utile per cassetti	700 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Superficie utile dei cassetti in G	36×20
Cassetti larghezza utile in G	36
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×20G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili