

Garant GRIDLINE

## Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/6B



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	931105 1000/6B
GTIN	4067263091660
Classe articolo	9GK

### Descrizione

#### Esecuzione:

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

#### Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

#### Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

### Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità utile cassetti	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Numero dei cassetti	6
Altezza	1000 mm
Peso	138 kg
Numero di ripiani estraibili	0
Larghezza utile cassetti	650 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Profondità	700 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Larghezza	750 mm
ComfortClose	no
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Numero di porte	0
Altezza utile	900 mm
Altezza utile per cassetti	900 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili