

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/17**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1500/17
GTIN	4067263100928
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm
Numero dei cassetti	17

Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Numero di porte	0
Cassetti larghezza utile in G	26
Peso	269 kg
ComfortClose	no
Cassetti profondità utile in G	24
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Altezza utile per cassette	1400 mm
Larghezza	750 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza	1500 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Profondità utile cassette	600 mm
Altezza utile	1400 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili