

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/7B****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 1000/7B
GTIN	4067263100959
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

ComfortClose	no
Altezza utile	900 mm

Peso	149 kg
Larghezza utile cassette	650 mm
Altezza utile per cassette	900 mm
Cassette profondità utile in G	24
Larghezza	750 mm
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Profondità	700 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassette	7
Numero di porte	0
Profondità utile cassette	600 mm
Cassette larghezza utile in G	26
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Altezza	1000 mm
Superficie utile dei cassette in G	26×24
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

