

Garant GRIDLINE

**Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1500/11****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931105 1500/11
GTIN	4067263100911
Classe articolo	9GK

**Descrizione****Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, completo di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

**Verniciatura:**

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

**Nota:**

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

**Descrizione tecnica**

Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Cassetti larghezza utile in G	26
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no

Altezza utile per cassette	1400 mm
Larghezza	750 mm
Larghezza utile cassette	650 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Numero di porte	0
Profondità	700 mm
Altezza utile	1400 mm
ComfortClose	no
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassette	11
Peso	213 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1500 mm
Cassette profondità utile in G	24
Profondità utile cassette	600 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili