

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931115 800/7A
GTIN	4067263100935
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassettiera 30×28G, complete di cassetti 26×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale.** Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm). La protezione per ogni singolo cassetto impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetto a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Peso	136 kg
Cassetti profondità utile in G	24

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Tappetino in gomma scanalata in sponda di contenimento su 3 lati	no
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Profondità utile cassetti	600 mm
Altezza	800 mm
Cassetti larghezza utile in G	26
Numero di ripiani estraibili	0
ComfortClose	no
Numero di porte	0
Larghezza	750 mm
Altezza utile per cassetti	700 mm
Superficie utile dei cassetti in G	26x24
Numero dei cassetti	7
Profondità	700 mm
Larghezza utile cassetti	650 mm
Altezza utile	700 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili

