

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 900/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931315 900/7A
GTIN	4067263101055
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetti a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero di porte	0
Profondità utile cassetti	600 mm

Altezza	900 mm
Altezza utile	800 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Peso	169 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Larghezza	1000 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Larghezza utile cassette	900 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Profondità	700 mm
Numero dei cassette	7
Altezza utile per cassette	800 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripianti estraibili	200 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili