

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 26×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/4A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931145 685/4A
GTIN	4067263101093
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 26×24G.**

Cassettiera su ruote 30×28G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassetti	400 mm
----------------------------	--------

Altezza	685 mm
Con sponda di contenimento	sì
Larghezza	750 mm
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza utile	400 mm
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Cassetti larghezza utile in G	26
Larghezza utile cassetti	650 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Superficie utile dei cassetti in G	26×24
Altezza utile corpo per cassetti	400 mm
Profondità	700 mm
Altezza corpo per cassetti	500 mm
Alloggiamento sopra aperto	no
Profondità utile cassetti	600 mm
ComfortClose	no
Numero dei cassetti	4
Portata massima	600 kg
Cassetti profondità utile in G	24
Ø Ruota	125 mm
Peso	102 kg
Numero di porte	0
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	26x24G
Tipo di prodotto	Carrello