

Garant GRIDLINE

Cassettiere su ruote con cassetti 75 kg, 20×20G, Altezza mm / Numero di cassetti: 685/4A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	930515 685/4A
GTIN	4067263101086
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:****Con cassetti 20×20G.**

Cassettiera su ruote 24×24G con 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, Ø 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti con freno. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie bicomponente in Haptoprene. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.

Cassetti a estrazione totale e chiusura di sicurezza. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).

Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l'apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Descrizione tecnica

Superficie utile dei cassetti in G	20×20
------------------------------------	-------

Con sponda di contenimento	sì
Numero di porte	0
Cassetti profondità utile in G	20
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio	2
Altezza utile per cassetti	400 mm
Altezza utile	400 mm
Peso	76 kg
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce	sì
Altezza corpo per cassetti	500 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Alloggiamento sopra aperto	no
Larghezza utile cassetti	500 mm
Profondità	600 mm
Altezza utile corpo per cassetti	400 mm
Numero dei cassetti	4
Cassetti con apertura differenziata	a una mano
Ø Ruota	125 mm
Portata massima	600 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Cassetti larghezza utile in G	20
Larghezza	600 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio	2
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
ComfortClose	no
Altezza	685 mm
Profondità utile cassetti	500 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico

Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	20x20G
Tipo di prodotto	Carrello