

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/8A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931305 1000/8A
GTIN	4067263101031
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Numero di ripiani estraibili	0
Altezza	1000 mm
Numero di porte	0

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Numero dei cassetti	8
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Cassetti profondità utile in G	24
Altezza utile per cassetti	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Profondità	700 mm
Altezza utile	900 mm
Peso	195 kg
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Profondità utile cassetti	600 mm
Larghezza utile cassetti	900 mm
Larghezza	1000 mm
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili