

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 800/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931305 800/7A
GTIN	4067263101000
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Altezza utile per cassetti	700 mm
Altezza	800 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì

Peso	162 kg
Numero di porte	0
Numero dei cassettei	7
Larghezza	1000 mm
Cassetti profondità utile in G	24
Profondità	700 mm
Superficie utile dei cassettei in G	36×24
Altezza utile	700 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Larghezza utile cassettei	900 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Cassetti larghezza utile in G	36
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassettei/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassettei (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili