

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 75 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931305 1000/7A
GTIN	4067263101024
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Profondità	700 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Larghezza	1000 mm

Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Altezza utile per cassette	900 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Numero dei cassette	7
Larghezza utile cassette	900 mm
Peso	181 kg
Altezza utile	900 mm
Cassette profondità utile in G	24
Profondità utile cassette	600 mm
Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Altezza	1000 mm
Numero di porte	0
Superficie utile dei cassette in G	36×24
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassette/ripiani estraibili	75 kg
Estrazione cassette (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili