

Garant GRIDLINE

Cassettiera per utensili con cassetti 200 kg, 36×24G, Altezza mm / Numero di cassetti: 1000/7A**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	931315 1000/7A
GTIN	4067263101062
Classe articolo	9GK

Descrizione**Esecuzione:**

Corpo cassetiera 40×28G, completo di cassetti 36×24G. Chiusura centralizzata con serratura a cilindro. **Cassetti a estrazione totale** su guide telescopiche differenziali. Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontali dei cassetti da 75 mm). Il meccanismo antiribaltamento impedisce l'apertura contemporanea di più cassetti.

Cassetto da **50 mm con 75 kg** di portata. Cassetti a partire da altezza **75 mm con 200 kg** di portata.

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontali dei cassetti antracite RAL 7016, **termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.**

Nota:

Qualora l'armadio venisse spostato, è obbligatorio chiudere a chiave i cassetti.

Descrizione tecnica

Sistema di chiusura elettronico – allestibile	sì
Profondità	700 mm

Peso	181 kg
Numero di porte	0
Altezza utile	900 mm
Cassetti larghezza utile in G	36
Superficie utile dei cassetti in G	36×24
Larghezza utile cassetti	900 mm
Altezza utile per cassetti	900 mm
Numero dei cassetti	7
Larghezza	1000 mm
Profondità utile cassetti	600 mm
Numero di ripiani estraibili	0
Altezza	1000 mm
Struttura portante sotto la postazione di lavoro regolabile in altezza	no
Cassetti profondità utile in G	24
Spessore del materiale	1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili	200 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale)	100 %
Guida cassetto	Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell'altezza con passo	25 mm
Serratura a cilindro	inserto modulare a bussola
Gamma colori	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attributo del nome del prodotto	36×24G
Tipo di prodotto	Armadio portautensili