


**Garant****Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric, Modello: 125XSA****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363000 125XSA
GTIN	4067263098799
Classe articolo	310

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Serraggio concentrico perfetto grazie all'impostazione del centro.**
- **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**

**Uso:**

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

**Per:**

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

**Fornitura:**

Corpo base, mandrino, madrevite e quattro codoli di serraggio adatti per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z.

**Accessori speciali:**

Chiave dinamometrica n. art. 656050, set di chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.

**Nota:**

Per impianti di automazione GARANT Turntable in combinazione con / per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z. Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganasce.

**Descrizione tecnica**

Peso	10,6 kg
Forza di serraggio massima	32 kN
Dimensione apertura	13 mm
Dimensione apertura	5 mm
B	125 mm
L	186 mm
Coppia massima	132 Nm
Esecuzione	Sistema di serraggio sul punto zero
Altezza H	54 mm
Barretta polisferica	80 mm
Codice a colori	Xtric 125
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili