




Morsa autocentrante, Larghezza: 120Amm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363300 120A
GTIN	4067263101116
Classe articolo	30N

Descrizione

Esecuzione:

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente nitrurata al plasma e fresata di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**

Incluso GARANT ZeroClamp Adaption con interasse 80 mm.

Inclusi 4 codoli di serraggio ZeroClamp.

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363310 – 363324.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madrevite e quattro codoli di serraggio adatti per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, set di chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.

Nota:

Per impianti di automazione GARANT Turntable in combinazione con / per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z. Le ganasce riportate adatte n. art. 363310 – 363324 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganasce.

Descrizione tecnica

Peso	7,6 kg
L	180 mm
B	120 mm
Barretta polisferica	80 mm
Forza di serraggio massima	28 kN
Esecuzione	Sistema di serraggio sul punto zero
Altezza H	59 mm
Coppia di serraggio massimo	100 Nm
Codice a colori	HOLEX ZS 120
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili