


Garant**Morsa autocentrante, apparecchio base Xtric, Modello: 125XSPA****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	363000 125XSPA
GTIN	4067263101109
Classe articolo	310

Descrizione**Esecuzione:**

- **Ottima accessibilità e simmetria perfetta.**
- **Interamente temprate e fresate di precisione sul lato inferiore.**
- **Serraggio di pezzi grezzi e finiti con sollevamento minimo di ganasce e componenti.**
- **Serraggio concentrico perfetto grazie all'impostazione del centro.**
- **Invertendo le ganasce, è possibile modificare il campo di serraggio.**

Uso:

Perfette per la lavorazione su 5 lati. Serraggio concentrico.

Per:

Ganasce riportate n. art. 363010 – 363045.

Fornitura:

Corpo base, mandrino, madrevite e quattro codoli di serraggio adatti per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z.

Accessori speciali:

Chiave dinamometrica n. art. 656050, set di chiavi a bussola n. art. 642229 13, stazione di montaggio n. art. 358595 80.

Nota:

Per impianti di automazione GARANT Turntable in combinazione con / per supporti automatizzati n. art. 360164 XP80Z. Le ganasce riportate adatte n. art. 363010 – 363045 non sono comprese nella fornitura. Situazione di serraggio S2 creata invertendo la ganasce.

Descrizione tecnica

L	186 mm
B	125 mm
Codice a colori	Xtric 125
Peso	10,6 kg
Altezza H	54 mm
Dimensione apertura	13 mm
Dimensione apertura	5 mm
Forza di serraggio massima	32 kN
Coppia massima	132 Nm
Esecuzione	Sistema di serraggio sul punto zero
Barretta polisferica	80 mm
Tipo di prodotto	Morsa per macchine utensili