

HEDI

Avvolgicavo in plastica, Modello: 25V



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081125 25V
GTIN	4003644013258
Classe articolo	08B

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Per l'utilizzo in ambienti asciutti.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con $\varnothing < 12$ mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

Grado di protezione IP: IP 20

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H05VV-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: PVC rosso

Lunghezza cavo: 25 m

Numero di prese: 4

Descrizione tecnica

Struttura del cavo	3G1,5
Materiale del cavo	PVC rosso
Modello	25V
Lunghezza cavo	25 m
Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Classe del cavo	H05VV-F
Grado di protezione IP	IP 20
Numero di prese	4
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	no
Tipo di prodotto	Avvolgicavo