

Garant**APMT 180504 ER, HB7630, Modello: INOX****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215243 INOX
GTIN	4045197673510
Classe articolo	21A

Descrizione**Nota:**

Valori indicativi per $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 5$ mm, a_p max. = 9 mm.

Descrizione tecnica

Avanzamento f_z per dente	0,2 mm
Modello	INOX
Raggio di curvatura	0,4 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180504 ER
Tipo	HB7630
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
INOX < 900 N/mm ²	idoneo	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	idoneo	130 m/min	M
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		