

**Garant****APMT 180531 TR, HB7520, Modello: UNI****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	215276 UNI
GTIN	4045197673558
Classe articolo	21A

**Descrizione****Nota:**

Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 5$  mm,  $a_p$  max. = 9 mm.

Raggio di curvatura: 3,1 mm

**Descrizione tecnica**

Modello	UNI
Raggio di curvatura	3,1 mm
Serie	Softcut®
Codice ISO Inserto	APMT 180531 TR
Tipo	HB7520
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	330 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	290 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	250 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	120 m/min	M
Uni	idoneo		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		