

**Garant****Corpo base HiPer-Drill, 1,5×D, Ø DC: 30mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	231600 30
GTIN	4045197602695
Classe articolo	21S

**Descrizione****Esecuzione:**

- **Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.**
- **Posizionamento esatto dell'inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)**
- **Ottima stabilità del corpo punta.**

**Uso:**

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

**Nota:**

La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell'inserto per taglio.

Altre dimensioni fino a Ø 50,99 mm su richiesta.

Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).

Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza utile L <sub>1</sub>	47 mm
Campo di Ø D <sub>c</sub>	30 - 30,99 mm
Vite di serraggio	231999 15IP1 (5,7 Nm)
Ø Codolo D <sub>s</sub>	32 mm

Lunghezza codolo L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	HiPer-Drill
Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L	150 mm
Esecuzione	1,5×D
Codolo	ISO 9766
Utilizzo foro	per uscita obliqua
Utilizzo foro	per foratura obliqua
Utilizzo foro	per foratura in pacchetti
Utilizzo foro	per foratura trasversale
Passaggio interno per LR	sì
Tipo di prodotto	Punta a inserti

## Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 5,7 Nm	211750 5,7
Vite Torx Plus® Trasmissione 15IP1	231999 15IP1