

Adattatore di carica USB, Modello: 2



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081149 2
GTIN	4008496066162
Classe articolo	08C

Descrizione

Esecuzione:

- **Output totale: 38 W per una ricarica ottimizzata e veloce**
- **Tecnologia GN di ultima generazione**
- **Trend tecnologico: Power Delivery e Quick Charge per una ricarica rapida e intelligente**
- **Ingresso CA: 100-240 V ~ 1.0 A 50-60 Hz**
- **1x attacco USB tipo C: 5 V/ 3 A; 9 V/2,22 A; 12 V/1,67 A (20 W max.)**
- **1x attacco USB A QC: 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/1,5 A (max. 18 W)**
- **Ricarica simultanea fino a 2 dispositivi**
- **Super leggero, estremamente maneggevole e compatto**
- **Design moderno e di alta qualità**
- **Qualità VARTA garantita e comprovata**

Descrizione tecnica

Numero di stazioni di carica per USB	2
Tensione nominale	100 - 240 V
Lunghezza	80 mm
Altezza	195 mm

Scheda tecnica

Frequenza di rete	50 - 60 Hz
Numero massimo di porte di ricarica	2
Larghezza	35 mm
Denominazione originale prodotto	Speed Charger VARTA 38 W
Tipo di prodotto	Caricabatterie