

Garant**Lama a disco HSS Larghezza ap = 2,2 mm, Ø D / Numero taglienti Z: 100/8mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 218442 100/8 |
| GTIN | 4045197534149 |
| Classe articolo | 21P |

Descrizione**Esecuzione:**

Sistema di fresa per troncatura ad alte prestazioni con versatilità nella composizione del corpo e una **conveniente lama in acciaio** o corpo e **lama in HSS altamente precisa e resistente alle temperature**.

Uso:

Per fresatura di scanalature e troncatura. Per elevata precisione di ripetibilità nella produzione in serie utilizzare principalmente lame in HSS.

Attenzione:

La chiave di montaggio n. art. 279940 deve essere ordinata separatamente.

Nota:

Frese a disco / per troncatura disponibili fino a Ø D = 200 mm.

Le lame di ricambio in HSS possono essere ordinate come accessori.

Descrizione tecnica

| | |
|----------------------------|--------|
| Ø Tagliente D _c | 100 mm |
| Set diviti di fissaggio | 219985 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Inserto adatto | XC.. 1119 |
| Numero taglienti Z | 8 |
| Esecuzione del codolo | a manicotto |
| Materiale da taglio | HSS |
| Tipo di prodotto | Frese a disco |

Accessori

| | |
|----------------------------------|--------|
| Set di viti di fissaggio10 pezzi | 219985 |
|----------------------------------|--------|