

**Garant****Frese a disco a manicotto e giunto saldato Larghezza ap 4 mm, Ø D: 100mm**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	218560 100
GTIN	4045197462404
Classe articolo	210

## Descrizione

**Esecuzione:**

Frese a disco robuste in acciaio speciale per ridurre le vibrazioni.

**Uso:**

Per fresatura di scanalature e di sedi di chiavette americane. Utilizzabile per basi scanalature piane o non piane.

**Ricambi:**

N. art. 219948 (TX9; 2,0 Nm).

**Nota:**

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 2,2** con lama n. art. **674252**

**Dim. IP9.**

Frese a disco disponibili fino a Ø D = 200 mm.

## Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	50 mm
Ø Collare $d_1$	48 mm
Ø Tagliente $D_c$	100 mm

Profondità di taglio massima $a_{e\ max}$	24,2 mm
Ø Foro di attacco	27 mm
Inserito adatto	SNHX
Numero taglienti effettivi $Z_{eff}$	6
Numero di inserti	12
Esecuzione del codolo	a manicotto
Passaggio interno per LR	no
Sostituzione del materiale	PowerCard
Codice ISO Inserito	SN.. 1102
Set di viti per inserti	219948 (IP9; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto	Frese a disco

## Accessori

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 2,2 Nm	211750 2,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 9IP	674252 9IP
Set di viti per inserti 10 pz.	219948