

## HEDI

### Avvolgicavo in plastica, Modello: 50R



#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	081125 50R
GTIN	4003644013449
Classe articolo	08B

#### Descrizione

##### Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità "made in Germany" e di una lunga durata. I corpi dell'avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L'interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell'avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica. Con coperchi a chiusura automatica. Per l'impiego **di breve durata** all'aperto. Conforme ai requisiti della norma DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

##### Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing < 12$  mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall'acqua.

IP44: protezione contro gli spruzzi d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di corpi estranei con  $\varnothing > 1$  mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili.

Grado di protezione IP: IP 44

Potenza nominale srotolato: 3500 (16 A) W

Classe del cavo: H05RR-F

Struttura del cavo: 3G1,5

Materiale del cavo: Gomma

Lunghezza cavo: 50 m

Numero di prese: 3

## Descrizione tecnica

Lunghezza cavo	50 m
Classe del cavo	H05RR-F
Tensione di rete	250 V
Potenza nominale srotolato	3500 (16 A) W
Struttura del cavo	3G1,5
Materiale del cavo	Gomma
Modello	50R
Grado di protezione IP	IP 44
Numero di prese	3
Materiale corpo	plastica
Alimentazione	Alimentazione di rete
Sistema diagnostico disponibile	sì
Tipo di prodotto	Avvolgicavo