


Garant**Attacco cilindrico con passaggio interno del LR, codolo Weldon, Per Ø testina D: 25mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 210557 25 |
| GTIN | 4045197557773 |
| Classe articolo | 21Z |

Descrizione**Esecuzione:**

Attacco rettificato di precisione per testine modulari filettate GARANT TopCut.

Precisione di concentricità del sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ mediante combinazione di forma piana e conica.

Nota:

Profondità di fresatura max. = $L_1 + l$; l = vedi dimensioni testine modulari filettate: n. art. 210050 – 210410.

Chiavi di serraggio = n. art. 219987.

Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.

Se le sporgenze degli utensili sono elevate, ridurre i dati tecnologici.

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Lunghezza utile L_1 | 62 mm |
| Per Ø testina D | 25 mm |
| Ø Esterno d_1 | 24,8 mm |
| Coppia di serraggio consigliata | 35 Nm |
| Lunghezza complessiva L | 120 mm |
| Ø Codolo D_s | 25 mm |
| Serie | TopCut |
| Adattatore | codolo Weldon |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Tipo di prodotto | Attacco per frese modulari |